

品番：EA986HP-6

品名：200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	29,600円(税抜) / 32,560円(税込)		
カタログ価格	29,600円(税抜) / 32,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/10 03:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
 ■■■■■ Excellent
 Operating noise (静音性)
 ■■■■■ Satisfactory
 Floor surface preservation (床面保護)
 ■■■■■ Satisfactory

耐荷重
600kg



硬度 騒音 転抵抗
 A E A



ボールベアリング
 ボールベアリングは高負荷・高速での使用に耐えられる構造です。また、潤滑油の注入も必要です。潤滑油の注入は必ず行ってください。

耐熱温度
 -25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)

タイヤ硬度
 70 ショアD

ナイロン
 丈夫で耐衝撃性に優れています。

金具: スチール
 (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
 車輪: ナイロン6



耐衝撃性に優れた高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	245	耐荷重(kg)	600 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	4,290	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部内にはダブルボールベアリング付き

車輪はナイロン6製。丈夫で耐衝撃性に優れています

プレート取付け型

代替品

--	--



品番 EA986HM-6

コメント 200mm/600kg 前7°レキ 全高245mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.