品番: EA986HP-7

品名: 250mm キャスター(自在金具·前輪プレーキ付)



販売価格	39,800円 (税抜)/43,780円(税込)				
カタログ価 格	39,800円(税抜)/43,780円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/12 05:42現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1740ページ				

























耐衝撃性に優れた高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	250×50		
全高(mm)	295	耐荷重(kg)	900 (4km/h時)		
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)		
重量(g)	5,075	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ナイロン6		
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様					

自在旋回部内にはダブルボールベアリング付き

車輪はナイロン6製。丈夫で耐衝撃性に優れています

プレート取付け型

代替品



品番 EA986KW-4

コメント 250x65mm/1200kg 前ブレーキ付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.