

品番：EA986HS-3

品名：125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	12,600円(税抜)／13,860円(税込)		
カタログ価格	12,600円(税抜)／13,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/16 21:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転抵抗)
■優■優■ Excellent

Operating noise (静音性)
■優■ Satisfactory

Floor surface preservation (床面保護)
■優■ Satisfactory

耐荷重
300kg



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

ボールベアリング

ボールベアリングは高硬度鋼「JIS S55C」で作成されています。また、摩擦を低減するための潤滑剤が塗布されています。


スチールボールは、内部の樹脂製のボール保持器に固定されています。ボール保持器は、摩擦を低減するための潤滑剤が塗布されています。

耐熱温度

耐熱温度は、-25℃～80℃です。35℃以上では、負荷容量が減少します。

ナイロン

ナイロンは、摩擦を低減するための潤滑剤が塗布されています。また、摩擦を低減するための潤滑剤が塗布されています。



Exhaustion-1	100
Exhaustion-2	85
Exhaustion-3	125
Exhaustion-4	40
Exhaustion-5	55
Exhaustion-6	80

車輪を保護するホイールカバー付

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	125×40
全高(mm)	155	耐荷重(kg)	300 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25～80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,467	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ナイロン6

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています

プレート取付け型

