

品番：EA986HT-11

品名：35mm キャスター(自在金具)



販売価格	3,510円(税抜) / 3,861円(税込)		
カタログ価格	3,510円(税抜) / 3,861円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/03/13 06:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
 ● Very good
 Operating noise (静音性)
 ● Good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ● Good



硬度	騒音	転がり抵抗
B	C	B



動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	35×27
全高(mm)	52	耐荷重(kg)	100
タイヤ硬度	92ショアA	耐熱温度	-20~70℃(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化处理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン	重量(g)	258

車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製

ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。

工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。

ボールベアリング

プレート取付け型

軽荷重タイプ

A:60mm、B:60mm、D:35mm、F:15mm、H:52mm、T2:27mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.