

品番 : EA986HT-31

品名 : 35mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)



販売価格	3,910円(税抜) / 4,301円(税込)		
カタログ価格	3,910円(税抜) / 4,301円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 05:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1735ページ		



動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

## 仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	耐熱温度	-25~70°C
ねじサイズ	M10×30	ねじピッチ	1.5
車輪径×幅	35×27mm	取付高(H)	50mm
耐荷重	80kg		

ボールベアリング

ねじ取付け型

軽荷重タイプ

車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.