


品番：EA986HT-31

品名：35mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)



販売価格	3,830円(税抜) / 4,213円(税込)		
カタログ価格	3,830円(税抜) / 4,213円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/03 05:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1687ページ		



動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	車輪径×幅	35×27mm
取付高	50mm	偏心(オフセット)	15mm
ねじサイズ	M10×30mm	ねじピッチ	1.5
耐熱温度	-20~70°C(40°Cを超えると負荷容量が低下)	タイヤ硬度	92ショアA
耐荷重	80kg(3km/h)	重量	約0.2kg
材質	金属:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ポリウレタン ホイールセンター:スチール		

車輪の芯にスチールを採用しており、ハードな使用環境でも変形しにくく、耐久性が抜群です。

高品質ポリウレタン車輪とボールベアリングの組み合わせにより、転がり抵抗が低く、走行音が非常に静かです。

ウレタンの中でも特に耐久性が高い「Extrathane(R)」を採用しており、寿命が非常に長いです。

車輪は床に跡をつけず、傷も防ぎます。

多くの物質に対する高い耐薬品性

ねじ取付け型

軽荷重タイプ

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.