

品番 : EA986HV-13

品名 : 100mm/M12 キャスター(自在金具・ブレーキ付)



販売価格	9,190円(税抜) / 10,109円(税込)		
カタログ価格	9,190円(税抜) / 10,109円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 20:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1735ページ		





硬度
A

騒音
D

耐荷重
120kg

ナイロン
軽く丈夫で摩擦係数が低く、又、滑りでも摩擦係数が低い特性はほとんどどの機器付に適しています。

寸法(mm)
P:12 F:40 H:133 Q:30 T:32



仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	100×32
耐荷重(kg)	120	取付高(H)mm	133
重量(kg)	0.62	ねじサイズ	M12×30mm
ねじピッチ	1.75	耐熱温度	-25~80°C(35°C以上では耐荷重が減少します。)
材質	金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ナイロン6	タイヤ硬度	70ショアD

ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。

工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。

プレーンベアリング

ねじ取付け型

軽荷重タイプ

D:100mm、F:40mm、H:133mm、P:12(M12)mm、Q:30mm、T2:32mm

このサイズのみブレーキの色がシルバーです。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.