品番: EA986HW-0

品名: 35mm キャスター(自在金具・後輪プレーキ)



販売価格	3,060円(税抜)/3,366円(税込)				
カタログ価格	3,060円(税抜)/3,366円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/14 20:15現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1736ページ				



















仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	35×25
全高(mm)	52	耐荷重(kg)	75
タイヤ硬度	70ショアD	耐熱温度	-25~80℃(35℃以上では負荷容量が 減少します。)
重量(kg)	0.2	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ナイロン6

軽量搬送物に最適なキャスターです。

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています

ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。

工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。

プレート取付け型

A:60 mm, B:60 mm, D:35 mm, F:15 mm, H:52 mm, T2:25 mm, a:38 (48) mm, b:38 (48) mm, d:6.2 mm, d

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.