

品番 : EA986HW-50

品名 : 50mm キャスター(自在金具)



販売価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
カタログ価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/17 18:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		



Rolling resistance(滚动抵抗)  
Excellent

Operating noise(静音性)  
Satisfactory

Floor surface preservation(床面保護)  
Satisfactory

耐荷重  
75kg

硬度	A
騒音	E
転抵抗	A



ナイロン

タイヤの構造



耐衝撃性に優れています

## 仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	50×18
全高(mm)	71	耐荷重(kg)	75
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80°C(35°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	190	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ナイロン6

軽量搬送物に最適なキャスターです。

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています

ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。

工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。

プレート取付け型

A:60mm、B:60mm、D:50mm、F:25mm、H:71mm、T2:18mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.