

品番：EA986HW-75

品名：75mm キャスター(自在金具)




販売価格	1,490円(税抜) / 1,639円(税込)		
カタログ価格	1,490円(税抜) / 1,639円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 13:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		



Rolling resistance (転抵抗)
■●●●● Excellent
Operating noise (静音性)
■□□□□ Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
■●□□□ Satisfactory



硬度 騒音 転抵抗
A E A



耐衝撃性に優れています

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	75×23
全高(mm)	100	耐荷重(kg)	75
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃(35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	243	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6

軽量搬送物に最適なキャスターです。

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています

ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。

工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。

プレート取付け型

A:60mm、B:60mm、D:75mm、F:29mm、H:100mm、T2:23mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.