

品番：EA986HY-1

品名：80mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)



販売価格	5,620円(税抜) / 6,182円(税込)		
カタログ価格	5,620円(税抜) / 6,182円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/25 17:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		

Rolling resistance (転がり抵抗)
■ Very good

Operating noise (静音性)
■ Very good

Floor surface preservation (床面保護)
■ Very good

耐荷重
140kg

硬度	騒音	転がり抵抗
D	B	B

ゴム車輪(ソリッドゴム)

【ゴム車輪(ソリッドゴム)の特徴】

- 転がり抵抗が低いので、走行性が向上します。
- 静音性が高いので、作業環境が静かになります。
- 床面保護に優れているので、床面が傷みにくくなります。

ローラーベアリング

ローラーベアリングは、従来のボールベアリングよりも、摩擦が少なく、回転がスムーズになります。また、ローラーベアリングは、衝撃に強く、寿命が長くなります。

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	80×32
全高(mm)	102	軸幅	35mm
耐荷重(kg)	140 (4km/h時)	タイヤ硬度	65 ショアA
耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	669
材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: 弾性ソリッドゴム		

- 車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
- 防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します
- 自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具
- リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製
- プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.