品番: EA986HY-100

品名: 100mm キャスター(自在金具)



| 販売価格 | 4,990円 (税抜)/ 5,489円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 4,990円(税抜)/5,489円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/11/07 01:59現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1738ページ | | | | |






















仕様

| 仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅(mm) | 100×32 |
|---------|---|-----------|---------|
| 全高(mm) | 125 | 軸幅 | 45mm |
| 耐荷重(kg) | 150 (4km/h時) | タイヤ硬度 | 65 ショアA |
| 耐熱温度 | -25~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。) | 重量(g) | 665 |
| 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム | | |

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.