

品番 : EA986HY-160

品名：160mm キャスター(自在金具)



販売価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)
カタログ価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/07 23:55現在)
商品入数	1 販売単位 個
カタログページ	1690ページ



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

## 仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	160×50
全高(mm)	195	軸幅	60mm
耐荷重(kg)	300 (4km/h時)	タイヤ硬度	65 ショアA
耐熱温度	-25~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	1,894
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム		

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製

### プレート取付け型

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.