品番: EA986HY-3

品名: 125mm キャスター(自在金具・後輪プレーキ付)



販売価格	7,810円 (税抜)/ 8,591円(税込)				
カタログ価 格	7,810円(税抜)/8,591円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/06 22:25現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1738ページ				























防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	125×37
全高(mm)	150	軸幅	45mm
耐荷重(kg)	150 (4km/h時)	タイヤ硬度	65 ショアA
耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)	重量(g)	917
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム		

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.