

品番 : EA986HY-80

品名 : 80mm キャスター(自在金具)



販売価格	4,260円(税抜)／4,686円(税込)		
カタログ価格	4,260円(税抜)／4,686円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/02/07 23:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	80×32
全高(mm)	102	軸幅	35mm
耐荷重(kg)	140 (4km/h時)	タイヤ硬度	65 ショアA
耐熱温度	-25~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	561
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム		

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製

プレート取付け型

代替品

	<p>品番 EA986CK-125 コメント 仕様ご確認ください</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.