品番: EA986JA-160

品名: 160mm キャスター(固定金具)



販売価格	<b>5,670円</b> (税抜)/ 6,237円(税込)					
カタログ価 格	5,670円(税抜)/6,237円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/12 08:02現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1737ページ					



















## リムは衝撃に強いポリプロピレン製

## 仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	160×40				
全高(mm)	195	耐荷重(kg)	135 (4km/h時)				
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量 が減少します。)				
重量(g)	1,714	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム				
車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様							
リムは衝撃に強いポリプロピレン製							
プレート取付け型							
中荷重タイプ							
ローラーベアリング							