品番：EA986JB-100

品名：100mm キャスター(自在金具)

販売価格	4,070円（税抜）／ 4,477円（税込）			
カタログ価格	4,070円（税抜）／4,477円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/19 18:29現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				





リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	100×30
全高(mm)	125	耐荷重(kg)	70 (4km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-20～60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	717	材質	金具：スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪：ソリッドゴム
ローラーベアリング			
プレート取付け型			
中荷重タイプ			

代替品

品番	EA986HB-100
コメント	仕様をご確認ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.