


品番：EA986JB-125

品名：125mm キャスター(自在金具)



販売価格	4,230円(税抜) / 4,653円(税込)		
カタログ価格	4,230円(税抜) / 4,653円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 16:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)  
 ● 満足 Satisfactory  
 Operating noise (静音性)  
 ● 満足 Very good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ● 満足 Very good



硬度	騒音	転抵抗
C	C	D

硬度	騒音	転抵抗
C	C	D

硬度	騒音	転抵抗
C	C	D

硬度	騒音	転抵抗
C	C	D

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	125×37.5
全高(mm)	150	耐荷重(kg)	100 (4km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,039	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ソリッドゴム
ローラーベアリング			
プレート取付け型			
中荷重タイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

