品番: EA986JB-160

品名: 160mm キャスター(自在金具)



販売価格	<b>8,380円</b> (税抜)/9,218円(税込)					
カタログ価 格	8,380円(税抜)/9,218円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/08 06:15現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログ ページ	1737ページ					

















リムは衝撃に強いポリプロピレン製

## 仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	160×40				
全高(mm)	195	耐荷重(kg)	135 (4km/h時)				
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量 が減少します。)				
重量(g)	2,269	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム				
ローラーベアリング							
プレート取付け型							
中荷重タイプ							

## 株式会社エスコ