品番: EA986JD-160

品名: 160mm キャスター(固定金具)



販売価格	<b>14,500円</b> (税抜)/15,950円(税込)				
カタログ価格	14,500円(税抜)/15,950円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/06 22:52現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1739ページ				















防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

## 仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	160×50
全高(mm)	202	耐荷重(kg)	400 (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	2,330	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

プレート取付け型

サイズによってホイールの形状は異なります

ボールベアリング

重荷重タイプ

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.