

品番：EA986JD-160

品名：160mm キャスター(固定金具)



販売価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
カタログ価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/25 14:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)  
 ●●●●●: Very good  
 Operating noise (静音性)  
 ●●●●●: Very good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ●●●●●: Very good



**ゴム車輪(ソリッドゴム)**  
 滑り止め、転がり抵抗、静音性、床面保護、耐摩耗性に優れています。また、衝撃に強い構造となっており、安定した走行が可能です。

【ゴム車輪のリスレブ機能】  
 ● 転がり抵抗: 転がり抵抗を低減し、走行性を向上させます。  
 ● 静音性: 走行時の騒音を低減し、静かな環境を実現します。  
 ● 床面保護: 床面を傷つけず、清潔な環境を維持します。  
 ● 耐摩耗性: 長寿命で、定期的な交換を必要とせず、コストを削減します。

**ボールベアリング**  
 オールステンレスのボールベアリングを採用し、錆びに強く、高負荷でも安定した走行が可能です。また、潤滑油が不要な構造となっており、メンテナンスが簡単です。

※ボールベアリングは、潤滑油の注入が必要となります。潤滑油の注入は、製品の裏面に記載の注油口から行ってください。

硬度	騒音	転抵抗
D	B	B

製品仕様書 (PDFダウンロード)

製品仕様書 (PDFダウンロード)

製品仕様書 (PDFダウンロード)

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	160×50
全高(mm)	202	耐荷重(kg)	400 (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	2,330	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: 弾性ソリッドゴム

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

プレート取付け型

サイズによってホイールの形状は異なります

ボールベアリング

重荷重タイプ

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.