

品番：EA986JD-200

品名：200mm キャスター(固定金具)



販売価格	17,400円(税抜) / 19,140円(税込)		
カタログ価格	17,400円(税抜) / 19,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/25 15:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)  
 ●●●●●: Very good  
 Operating noise (静音性)  
 ●●●●●: Very good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ●●●●●: Very good



**ゴム車輪(ソリッドゴム)**  
 滑り止まり、転倒防止効果も高く、走行時の振動を吸収し、床面保護にも優れています。  
 【ゴム車輪のリスレブ機能】  
 ● 走行時、車輪が床面に押しつぶされ、走行音が軽減されます。  
 ● 走行時、車輪が床面に押しつぶされ、走行音が軽減されます。  
 ● 走行時、車輪が床面に押しつぶされ、走行音が軽減されます。

**ボールベアリング**  
 ボールベアリングを採用し、走行時の摩擦を軽減し、静音性を向上させます。また、衝撃に強い構造となっており、耐用性も高いです。  
 スチールボールを採用し、衝撃に強い構造となっており、耐用性も高いです。

硬度	騒音	転抵抗
D	B	B

製品仕様書、カタログページ、および関連製品のリンクが記載されています。

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	245	耐荷重(kg)	500 (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	2,949	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: 弾性ソリッドゴム

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

プレート取付け型

サイズによってホイールの形状は異なります

ボールベアリング

重荷重タイプ

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.