

品番：EA986JE-100

品名：100mm キャスター(自在金具)




販売価格	9,050円(税抜) / 9,955円(税込)		
カタログ価格	9,050円(税抜) / 9,955円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 02:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転がり抵抗)  
 ●●●●● Very good  
 Operating noise (静音性)  
 ●●●●● Very good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ●●●●● Very good



硬度	騒音	転抵抗
D	B	B



EA986JE-100	100	40	200
EA986JE-125	125	50	250
EA986JE-150	150	60	300
EA986JE-200	200	80	400

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	100×40
全高(mm)	130	耐荷重(kg)	200 (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,201	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: 弾性ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

プレート取付け型

サイズによってホイールの形状は異なります

重荷重タイプ

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.