

品番：EA986JE-125

品名：125mm キャスター(自在金具)



販売価格	10,200円(税抜)／ 11,220円(税込)			
カタログ価格	10,200円(税抜)／11,220円(税込)			
在庫数	最新在庫: 4 （2026/03/13 07:27現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1691ページ			



Rolling resistance (転抵抗)
● 評価値: Very good

Operating noise (静音性)
● 評価値: Very good

Floor surface preservation (床面保護)
● 評価値: Very good

耐荷重
250kg



ゴム車輪(ソリッドゴム)

【ゴム車輪のメリット】


- 転抵抗が低い: 転抵抗が低いので、走行性が向上します。
- 静音性: 静音性に優れています。
- 床面保護: 床面を保護します。
- 耐摩耗性: 耐摩耗性に優れています。

ボールベアリング

ボールベアリングは、摩擦を低減し、走行性を向上させます。また、静音性に優れています。

硬度	騒音	転抵抗
D	B	B







EA986JE-125
EA986JE-150
EA986JE-175
EA986JE-200



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	125×40
全高(mm)	155	耐荷重(kg)	250 (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-20～80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,397	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: 弾性ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具
プレート取付け型
サイズによってホイールの形状は異なります
重荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.