品番: EA986JF-100

品名: 100mm キャスター(自在金具·前輪プレーキ付)



販売価格	13,000円(税抜)/14,300円(税込)				
カタログ価格	13,000円(税抜)/14,300円(税込)				
在庫数	最新在庫: 5 (2025/11/06 20:37現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1739ページ				













防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

## 仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	100×40
全高(mm)	130	耐荷重(kg)	200 (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	1,464	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

プレート取付け型

サイズによってホイールの形状は異なります

重荷重タイプ

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.