品番: EA986JK-160

品名: 160mm キャスター(自在金具)



| 販売価格       | <b>19,300円</b> (税抜)/21,230円(税込)     |      |   |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 19,300円(税抜)/21,230円(税込)             |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>2</b> (2025/11/12 03:49現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                   | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ    | 1739ページ                             |      |   |  |  |

















動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です

## 仕様

| 仕様                                | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅(mm) | 160×50  |  |  |
|-----------------------------------|----------|-----------|---|--|--|
| 全高(mm)                            | 195      | 耐荷重(kg)   | 400 (4 km/h)  |  |  |
| タイヤ硬度                             | 75 ショアA  | 耐熱温度      | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量<br>が減少します。)                      |  |  |
| 重量(g)                             | 2,642    | 材質        | 金具:スチール<br>(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価<br>クロムフリー)<br>車輪:ポリウレタン |  |  |
| 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 |          |           |   |  |  |
| 自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています  |          |           |   |  |  |

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

プレート取付け型

サイズによってホイールの形状は異なります

ボールベアリング

中荷重タイプ

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.