

品番：EA986JK-200

品名：200mm キャスター(自在金具)



販売価格	24,400円(税抜) / 26,840円(税込)		
カタログ価格	24,400円(税抜) / 26,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 02:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
 ●●●●● Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●●●● Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●●● Very good



硬度	騒音	転抵
C	C	B

動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	235	耐荷重(kg)	400 (4 km/h)
タイヤ硬度	75 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	3,252	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ポリウレタン

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
プレート取付け型
サイズによってホイールの形状は異なります
ボールベアリング
中荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.