

品番：EA986JK-4

品名：200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)



販売価格	30,100円(税抜) / 33,110円(税込)		
カタログ価格	30,100円(税抜) / 33,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/12 03:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1739ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
 ●●●●●: Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●●●●: Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●●●: Very good



動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	235	耐荷重(kg)	400 (4km/h時)
タイヤ硬度	75 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	3,684	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ポリウレタン

- 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
- 自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています
- 地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
- プレート取付け型
- サイズによってホイールの形状は異なります
- ボールベアリング

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.