



品番：EA986JR-1

品名：100mm キャスター(固定金具・ESD)



販売価格	5,870円(税抜) / 6,457円(税込)		
カタログ価格	5,870円(税抜) / 6,457円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/29 10:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		



耐衝撃性に優れた導電性仕様の金具付キャスターです

#### 仕様

用途	半導体・電子部品工場、精密機器の搬送に	仕様	固定車輪(導電性仕様)
車輪径×幅	100×37mm	全高	125mm
ボルト穴径	9mm	ボルト穴間距離	80×60mm
プレートサイズ	100×85mm	耐熱温度	-25~80℃(35℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	70ショアD	耐荷重	150kg(4km/h)
重量	約500g	材質	金具: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: ナイロン6
電気伝導率(抵抗)	10 <sup>-4</sup> Ω以下		

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

プレート取付け型

中荷重タイプ

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.