

品番：EA986JR-21


品名：100mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)



販売価格	7,640円(税抜) / 8,404円(税込)		
カタログ価格	7,640円(税抜) / 8,404円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 10:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転がり抵抗)  
■■■■ Excellent  
Operating noise (静音性)  
■■■■ Satisfactory  
Floor surface preservation (床面保護)  
■■■■ Satisfactory



耐衝撃性に優れた導電性仕様の金具付キャスターです

### 仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付き、導電性仕様)	材質	金具: プレス鋼板(亜鉛メッキ) 車輪: ナイロン6(導電性仕様)
車輪径×幅	100×37mm	全高	125mm
耐熱温度	-25~80℃	耐荷重	150kg

耐衝撃性に優れた導電性仕様の金具付キャスターです

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

自在取付け金具の自在旋回部内もボールベアリング仕様になっています

プレート取付け型

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.