品番: EA986JW-100

品名: 100mm キャスター(固定金具・ツインホイール)



| 販売価格 | 28,400円 (税抜)/31,240円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 28,400円(税抜)/31,240円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2025/11/12 01:51現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1742ページ | | | | |







Rolling resistance (転抵抗)

Wery good


Operating noise (勝音性)

Wery good

Floor surface preservation (床面保線







ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

| 仕様 | 固定車輪 | 材質 | 金具:スチール、 車輪:ソリッドラバー |
|---------------|--------------|-----------|------------------------|
| 車輪径(D)×幅 | 100×(40×2)mm | 全高(H) | 145mm |
| プレートサイズ (A×B) | 110×140mm | 取付穴間(a×b) | 75~80×105mm |
| 取付穴 | 11mm | 耐熱温度 | -25~80℃ |
| 耐荷重 | 400kg | | |

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.