品番: EA986JX-100

品名:100mm キャスター(自在金具・ツインホイール)



販売価格	<b>25,600円</b> (税抜)/ 28,160円(税込)				
カタログ価 格	25,600円(税抜)/28,160円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/12 03:44現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1742ページ				

















ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

## 仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	材質	金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪径(D)×幅	100×(40×2)mm	全高(H)	145mm
プレートサイズ (A×B)	110×140mm	取付穴間(a×b)	75~80×105mm
取付穴	11mm	耐熱温度	-25~80℃
耐荷重	400kg		

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

プレート取付け型

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.