品番: EA986KA-12

品名: 125mm キャスター(自在金具)



販売価格	15,300円 (税抜)/16,830円(税込)				
カタログ価 格	15,300円(税抜)/16,830円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/06 11:47現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1739ページ				













動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	材質	金具:スチール、 車輪:ポリウレタン			
車輪径×幅	125×40mm	全高	155mm			
耐熱温度	-25~70℃	耐荷重(kg)	350			
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています						
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様						
自在旋回部内にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具						
弾力のある車輪で走行音・転がり抵抗が小さいです						
プレート取付け型						
重荷重タイプ						

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.