品番: EA986KA-61

品名: 100mm キャスター(自在金具・ステンレス製)



販売価格	<b>18,300円</b> (税抜)/20,130円(税込)					
カタログ価 格	18,300円(税抜)/20,130円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/12 04:05現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1743ページ					













温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

## 仕様

仕様	自在ストッパー無	材質	金具:ステンレス、 車輪:ポリウレタン				
車輪径×幅	100×38mm	全高	125mm				
耐熱温度	−25~70°C	耐荷重	150kg				
温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。							
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様							
自在旋回部内にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具							
弾力のある車輪で走行音・転がり抵抗が小さいです							
リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製							
プレート取付け型							
重荷重タイプ							

## 株式会社エスコ