

品番：EA986KA-63

品名：160mm キャスター(自在金具・ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 34,000円(税抜) / 37,400円(税込) | | |
| カタログ価格 | 34,000円(税抜) / 37,400円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/09 22:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1694ページ | | |




ポリウレタン車輪
摩擦音・転がり抵抗が少なく、車輪の変形が少なく、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。
【ポリウレタン車輪シリーズの特長】
● **Rolling resistance (転がり抵抗)**
● **Operating noise (静音性)**
● **Floor surface preservation (床面保護)**

Rolling resistance (転がり抵抗)
● **Very good** Excellent
Operating noise (静音性)
● **Very good**
Floor surface preservation (床面保護)
● **Very good**

耐荷重 300kg
↓

ボールベアリング
ボールベアリングを採用し、リムと車輪との間に隙間を設け、車輪の変形を抑え、高速走行での用途に優れています。
● **Steel Ball Bearing**
● **Stainless Steel Ball Bearing**



温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

仕様

| | | | |
|-------|----------|-----|------------------------|
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 材質 | 金具:ステンレス、 車輪:ポリウレタン |
| 車輪径×幅 | 160×50mm | 全高 | 195mm |
| 耐熱温度 | -25~70℃ | 耐荷重 | 300kg |

温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具

弾力のある車輪で走行音・転がり抵抗が小さいです

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

プレート取付け型

重荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

