

品番：EA986KA-71

品名：100mm キャスター-(自在金具・ステンス製/ブレーキ付)




販売価格	22,100円(税抜) / 24,310円(税込)		
カタログ価格	22,100円(税抜) / 24,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/12 03:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1743ページ		



**ポリウレタン車輪**  
高弾力・低摩擦・耐摩耗。音・振動の発生が少なく、走行音が静かです。  
【ポリウレタン車輪シリーズの特長】  
● **Rolling resistance** (転がり抵抗) 優れた転がり性能により、走行時のエネルギーロスが少なく、省エネルギーに貢献します。  
● **Operating noise** (静音性) 走行時の音・振動の発生が少なく、静かな環境を実現します。  
● **Floor surface preservation** (床面保護) 高弾力により、床面にダメージを与えずに走行できます。

**耐荷重 150kg**

**ボールベアリング**  
ボールベアリングを採用し、高い転がり性能を実現します。また、衝撃に強い構造を採用し、耐用性に優れています。  
※ボールベアリングは、潤滑剤の注入が必要です。



温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付き)	材質	金具:ステンレス、 車輪:ポリウレタン
車輪径×幅	100×38mm	全高	125mm
耐熱温度	-25~70℃	耐荷重	150kg

温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具

弾力のある車輪で走行音・転がり抵抗が小さいです

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

プレート取付け型

重荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

