

品番 : EA986KD-420

品名 : 420mm キャスター(固定金具・空気入車輪)



販売価格	109,100円(税抜) / 120,010円(税込)		
カタログ価格	109,100円(税抜) / 120,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/17 06:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		



硬度	騒音	転抵抗
E	A	C

転がり抵抗
■■■■ 良好
■■■ 優れている
■■■■■ 優れている
床面保護
■■■■■ 優れている



高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	420×115
全高(mm)	480	耐荷重(kg)	650 (4 km/h)
タイヤ硬度	60 ショアA	耐熱温度	-20~50°C
重量(g)	15,223	材質	本体:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:エアー入りゴム
バルブ	米式		

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

エアー入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります

地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.