

品番：EA986KE-420

品名：420mm キャスター(自在金具・空気入車輪)



販売価格	146,100円(税抜)／160,710円(税込)		
カタログ価格	146,100円(税抜)／160,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/16 23:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		



硬度	騒音	転抵抗
E	A	C

転がり抵抗
■■■■■■ 良好

作動音
■■■■■■ 優れている

床面保護
■■■■■■ 優れている

耐荷重
650kg





高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	420×115
全高(mm)	480	耐荷重(kg)	650 (4 km/h)
タイヤ硬度	60 ショアA	耐熱温度	-20～50℃
重量(g)	17,623	材質	本体:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:エアー入りゴム
バルブ	米式		

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

エアー入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります

地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.