品番: EA986KG-1

品名: 100mm キャスター(自在金具·前輪プレーキ付)



| 販売価格       | <b>25,200円</b> (税抜)/27,720円(税込)     |      |   |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 25,200円(税抜)/27,720円(税込)             |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>0</b> (2025/11/12 02:01現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                   | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ    | 1740ページ                             |      |   |  |  |





















動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

## 仕様

| 仕様     | 自在車輪(前ストッパー付) | 車輪径×幅(mm) | 100×40  |
|--------|---------------|-----------|---|
| 全高(mm) | 140           | 耐荷重(kg)   | 450 (4 km/h)  |
| タイヤ硬度  | 92 ショアA       | 耐熱温度      | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量<br>が減少します。)                      |
| 重量(g)  | 2,590         | 材質        | 金具:スチール<br>(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価<br>クロムフリー)<br>車輪:ポリウレタン |

自在旋回部内にはダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

プレート取付け型

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.