

品番：EA986KG-100

品名：100mm キャスター(自在金具)



販売価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
カタログ価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 11:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



ボールベアリング
 ボールベアリングは回転摩擦、ハイ
 スピードでの回転に優れています。
 主に機能的に必要に応じて使用する
 標準的なタイプは採用されています。

転がり抵抗
 ●●●● 非常に良好
 ●●●● 良好
 ●●●● 良好
 ●●●● 良好

耐荷重
 450kg

ポリウレタン車輪
 無音・低摩擦に優れ、運動の正確性が少ない
 摩擦によるエネルギーロス、騒音の発生が少い
 【ポリウレタン車輪シリーズ特長】
 ● 転がり抵抗: 低摩擦
 ● 摩擦係数: 低摩擦
 ● 耐熱性: 400℃以上
 ● 耐油性: 耐油性
 ● 耐薬品性: 耐薬品性
 ● 耐摩耗性: 耐摩耗性
 ● 耐衝撃性: 耐衝撃性
 ● 耐老化性: 耐老化性

硬度 騒音 転抵抗
 B D B

標準 規格 適合のコンパチビリティ

標準 規格 適合のコンパチビリティ

標準 規格 適合のコンパチビリティ

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	100×40
全高(mm)	140	耐荷重(kg)	450 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	2,340	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ポリウレタン

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

サイズによってホイールの形状は異なります

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具

ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.