

品番：EA986KG-100

品名：100mm キャスター(自在金具)



販売価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
カタログ価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 10:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



ボールベアリング
 ボールベアリングは回転摩擦、ハイ
 スピードでの回転を実現します。
 さらに衝撃に耐える必要とする
 構造のホイールにも対応しています。

転がり抵抗
 ●●●● 非常に良好
 ●●●● 良好
 ●●●● 良好
 ●●●● 良好

耐荷重
 450kg

ポリウレタン車輪
 耐衝撃・耐摩耗性に優れ、運動のしなやかさが少ない
 摩擦係数で、滑り止まり・制動性に優れています。

【ポリウレタン車輪の利点】

- 耐衝撃性：衝撃に強い
- 耐摩耗性：摩擦に強い
- 静粛性：騒音が少ない
- 耐油性：油に強い
- 耐熱性：高温に強い
- 耐低温性：低温に強い
- 耐薬品性：薬品に強い
- 耐腐食性：錆びにくい

硬度 騒音 転抵抗
 B D B

標準 規格 適合のコンプライアンス

標準 規格 適合のコンプライアンス

標準 規格 適合のコンプライアンス

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	100×40
全高(mm)	140	耐荷重(kg)	450 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	2,340	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ポリウレタン

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

サイズによってホイールの形状は異なります

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具

ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.