

品番：EA986KG-14

品名：175mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)



販売価格	39,800円(税抜)／ 43,780円(税込)		
カタログ価格	39,800円(税抜)／43,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/17 00:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



ボールベアリング
ボールベアリングは高速度、ハイ
スピードでの使用に適しています。
主に摩擦的に摩擦を必要とする
部分にボールベアリングが組み入
れます。

転がり抵抗
■■■■ 非常に良好
作動音
■■■■ 良好
床面保護
■■■■ 良好




ポリウレタン車輪
高速度、ハイスピードでの使用に適しています。
主に摩擦的に摩擦を必要とする
部分にポリウレタン車輪が組み入
れます。

硬度 騒音 転抵抗
B D B

性能 価格 寿命 転抵抗のバランスに優れた
製品です。

性能 価格 寿命 転抵抗のバランスに優れた
製品です。

性能 価格 寿命 転抵抗のバランスに優れた
製品です。



動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付)	車輪径×幅(mm)	175×50
全高(mm)	220	耐荷重(kg)	875 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20～70℃ (40℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	6,720	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪: ポリウレタン

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
自在旋回部にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具
ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています
プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.