品番: EA986KG-150

品名: 150mm キャスター(自在金具)



販売価格	<b>31,700円</b> (税抜)/34,870円(税込)				
カタログ価 格	31,700円(税抜)/34,870円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/12/17 07:16現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1740ページ				



プレート取付け型

















動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

## 仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	150×50		
全高(mm)	197	耐荷重(kg)	800 (4 km/h)		
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量 が減少します。)		
重量(g)	5,381	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ポリウレタン		
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です					
サイズによってホイールの形状は異なります					
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様					
自在旋回部内にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具					
ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています					

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.