

品番：EA986KG-4

品名：175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	41,900円(税抜) / 46,090円(税込)		
カタログ価格	41,900円(税抜) / 46,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/29 11:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



ボールベアリング
ボールベアリングが採用され、ハイスピードでの使用が可能です。また、衝撃に強い構造になっています。また、衝撃に強い構造になっています。

転がり抵抗
■ ■ ■ ■ 非常に良好
 作動音
■ ■ ■ ■ 良好
 床面保護
■ ■ ■ ■ 良好

耐荷重
875kg

ポリウレタン車輪
耐衝撃・耐摩耗性に優れ、滑らかな走行が可能です。また、衝撃に強い構造になっています。また、衝撃に強い構造になっています。

硬度 騒音 転抵抗
B D B

標準 規格 適合品目について

標準 規格 適合品目について

標準 規格 適合品目について

EA986KG-1	175	50
EA986KG-2	175	50
EA986KG-3	175	50
EA986KG-4	175	50
EA986KG-5	175	50

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(前ストッパー付)	車輪径×幅(mm)	175×50
全高(mm)	220	耐荷重(kg)	875 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	6,783	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ポリウレタン

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

自在旋回部内にはダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具

ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.