品番: EA986KH-1

品名: 125mm キャスター(固定金具)



販売価格	25,700円 (税抜)/ 28,270円(税込)				
カタログ価 格	25,700円(税抜)/28,270円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/12 05:27現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1741ページ				







Rolling resistance (标规护)

But Excellent

Operating noise (勝音性)

Good

Floor surface preservation (床面保護





硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています

仕様

仕様	固定車輪	材質	金具:スチール、 車輪:ポリウレタン
車輪径×幅	125×60mm	全高	170mm
耐熱温度	-25~70℃	耐荷重(kg)	700

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています。

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.