品番: EA986KH-125

品名: 125mm キャスター(固定金具)



販売価格	21,500円 (税抜)/23,650円(税込)				
カタログ価 格	21,500円(税抜)/23,650円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/12 05:28現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1740ページ				



















動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	125×54
全高(mm)	170	耐荷重(kg)	750 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	2,764	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ポリウレタン

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

地面を転がる際に抵抗が少なく、耐摩耗性が非常に優れています

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.