

品番 : EA986KH-200

品名 : 200mm キャスター(固定金具)



販売価格	25,600円(税抜)／28,160円(税込)		
カタログ価格	25,600円(税抜)／28,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/17 00:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



ボールベアリング
ボールベアリングは高荷重、ハイスピードでの走行に適しています。主に機械に軽さを必要とする車輪用に多く採用されています。

スチール・ボールベアリング内蔵の車輪で、車輪の表面に直接油を注入して潤滑油の必要はありません。



耐荷重
800kg



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B



動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	245	耐荷重(kg)	800 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70°C (40°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	3,466	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

地面を転がる際に抵抗が少なく、耐摩耗性が非常に優れています

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

プレート取付け型

代替品

品番	EA986HL-200
コメント	変更点:耐荷重性能



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.