

品番：EA986KH-200

品名：200mm キャスター(固定金具)



販売価格	25,600円(税抜) / 28,160円(税込)		
カタログ価格	25,600円(税抜) / 28,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 12:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



ボールベアリング

オールベアリングを採用し、ハイスピードでの移動にも対応します。また、摩擦的に摩擦を必要とする動きを抑え、スムーズな移動を実現しています。

※ボールベアリングの劣化による動きの阻害は、摩擦が非常に少なく、ロングライフグリスが注入されているため、定期的なメンテナンスは不要です。

Rolling resistance (転がり抵抗)  
■ ■ ■ Very good  
 Operating noise (静音性)  
■ ■ ■ Good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
■ ■ ■ Good



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B



動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	245	耐荷重(kg)	800 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	3,466	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ポリウレタン

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

地面を転がる際に抵抗が少なく、耐摩耗性が非常に優れています

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

プレート取付け型

代替品

品番	EA986HL-200
コメント	変更点: 耐荷重性能



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.