品番: EA986KH-21

品名: 125mm キャスター(自在金具/プレーキ付)



| 販売価格 | 40,200円 (税抜)/ 44,220円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 40,200円(税抜)/44,220円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/11/12 05:27現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1741ページ | | | | |














硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています

仕様

| 仕様 | 自在車輪(後ストッパー付き) | 材質 | 金具:スチール、 車輪:ポリウレタン |
|-------|----------------|---------|-----------------------|
| 車輪径×幅 | 125×60mm | 全高 | 170mm |
| 耐熱温度 | -30~70℃ | 耐荷重(kg) | 700 |

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています。

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様

ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.