

品番 : EA986KH-42

品名 : 125mm キャスター(固定金具)




販売価格	14,800円(税抜)／16,280円(税込)		
カタログ価格	14,800円(税抜)／16,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/16 23:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		



ボールベアリング
ボールベアリングは高荷重、ハイスピードで走行する車輪に適しています。主に荷重に対する耐久性を必要とする車輪に採用されています。

スチール・ボールベアリング内蔵の車輪を採用し、荷重を車輪に直接伝達する構造です。



温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

仕様

仕様	固定	材質	金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪径×幅	125×40mm	全高	155mm
耐熱温度	-25~70°C	耐荷重	350kg
温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。			
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様			
プレート取付け型			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.